



Bolcilinderschroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 7985-Z Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M2,5X12

Artikelnummer 24662.025.012

Merk -

UBB 500645204842

UNSPSC 31161504

EAN 8717077071117

PKG. van 2000 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2.5
Lengte	12 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Pozidriv
Kopsoort	Bolcilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈7045
DIN	7985

Technische specificatie

d-D	M2.5
Thread length (min.)	18
dk(max.)	5
Voldraad als $L \leq$	20
k	2
L (mm)	12
No. kruisgleuf	1
P	0.45

Technische tekening

