

Verzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 965 A-Z Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M5X35



Artikelnummer	24672.050.035
Merk	-
UBB	951353646361
UNSPSC	31161504
EAN	8715492642677
PKG. van 250	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M5
Lengte (L) (mm)	35
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Pozidriv
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	7046-1-Z
NF	E25-119-1
DIN	965 A-Z

Technische specificatie

Thread length (min.)	25
d_k (max.)	9.2
Voldraad als $L \leq$	30
k (max.)	2.5
No. kruisgleuf	2
P	0.80

Technische tekening

