



Zeskantplaatbout DIN 7976 C Staal Elektrolytisch verzinkt ST8,0X25MM

Artikelnummer	26080.080.025
Merk	-
UBB	500645229104
UNSPSC	31161507
EAN	8717077064416
PKG. van 250	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	8 mm
Lengte	25 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Plaatschroefdraad

Standaarden

DIN	7976 C
ISO	≈1479 C
ASME	≈B18.6.5M-AB
BS	≈4174-AB
NF	≈E25-662 C

Technische specificatie

D (mm)	8
k	5.8
L (mm)	25
P	2.1
s	13

Technische tekening

