



Pancilinderplaatschroef met T-ster ISO 14585 F Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 ST4,2X32MM

Artikelnummer	26505.042.032
Merk	-
UBB	500649021879
UNSPSC	31161507
EAN	8717077250604
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	4.2 mm
Lengte	32 mm
Aandraaivoorziening	T-ster
Kopsoort	Pancilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Plaatschroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-654 F
DIN	≈7981 F
ISO	14585 F

Technische specificatie

D (mm)	4.2
dk(max.)	8
k (max.)	3.1
L (mm)	32
P	1.4
Sleutel	20

Technische tekening

