

Verzonken plaatschroef met zaaggleuf DIN 7972 C Staal Elektrolytisch verzinkt ST3,5X22MM



Artikelnummer 26620.035.022

Merk -

UBB 950352318360

UNSPSC 31161507

EAN 8715492942210

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	3.5 mm
Lengte	22 mm
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Plaatschroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ISO	1482 C
BS	4174
NF	E25-660 C
DIN	7972 C

Technische specificatie

D (mm)	3.5
dk	6.8
k ≈	2.1
L (mm)	22
n	1
P	1.3

Technische tekening

