



Bosch Boormachine GBM 13-2 RE

Artikelnummer	2R468133
Merk	-
UBB	500635762486
UNSPSC	23101502
EAN	3165140797948
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Spanning	230
Nom. opgenomen vermogen	750
Machinegewicht	2.4
Boordiameter staal 2e stand	8
Boordiameter staal 1e stand	13
Boordiameter hout 2e stand	20
Boordiameter hout 1e stand	32
Max. draaimoment	39.5
Gereedschapopname	1/2" x 20" UNF
Boordiameter hout 3e stand	0
Boordiameter hout 4e stand	0
Boordiameter staal 3e stand	0
Boordiameter staal 4e stand	0
Max. belast toerental 1e stand	1000
Max. belast toerental 2e stand	3000

Standaarden

Max. belast toerental 0
3e stand



Max. belast toerental 0
4e stand

Uitvoering Tandkrans
boorhouder

Nullasttoerental 1e 1000
stand

Nullasttoerental 2e 3000
stand