


MAXXFAST Universele houtschroef verzonkenkop met kruisgleuf Roestvaststaal (RVS) A2 3,5X25MM (21)



Artikelnummer	30015.035.025
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	500512205518
-----	--------------

UNSPSC	31161508
--------	----------

EAN	8715494285254
-----	---------------

PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen
--------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	3.5 mm
Lengte	25 mm
Aandraaivoorziening	Pozidriv
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2

Standaarden

Info	Alleen volle verpakkingen toegestaan.F = 9mm alleen indien L ≥ 40mmDiameters 3 en 3,5 zijn ongeschikt voor structurele houtverbindingen en derhalve niet CE gemarkeerd.
------	---

Technische specificatie

D (mm)	3.5
dk	7
F	0
k	4

Technische tekening

L (mm)	25
No. kruisgleuf	2
S	21

FABORY

