



MAXXFAST Universele houtschroef bolcilinderkop met kruisgleuf Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 4X16MM (13)

Artikelnummer 30030.040.016

Merk -

UBB 500512456657

UNSPSC 31161508

EAN 8715494279789

PKG. van 200 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter 4 mm

Lengte 16 mm

Aandraaivoorziening Pozidriv

Kopsoort Bolcilinderkop

Materiaalsoort Staal

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch
verzinkt geel
gepassiveerd

Info Alleen volle
verpakkingen
toegestaan. F = 9mm
alleen indien L ≥
40mm Diameters
3 en 3,5 zijn
ongeschikt
voor structurele
houtverbindingen
en derhalve niet CE
gemarkeerd.

Standaarden

Technische specificatie

D (mm) 4

dk 8

F 0

Technische tekening

k	3
L (mm)	16
No. kruisgleuf	2
S	13

