



Zelfborende zeskantkraagbout DIN 7504 K Staal Elektrolytisch verzinkt grootverpakking ST5,5X22MM

Artikelnummer 31810.055.022

Merk -

UBB 500645269373

UNSPSC 31161507

EAN 8717077073708

PKG. van 500 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	5.5 mm
Lengte	22 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Plaatschroefdraad

Info

Max. klemlengte
KL = L -
L1. Waarschuwing:
bij het elektrolytisch
behandelen van
deze producten
bestaat er
gevaar voor het
optreden van
waterstofbrosheid.grootverpakking

Standaarden

ISO	15480
DIN	7504-K

Technische specificatie

dc	11
D (mm)	5.5
k (max.)	5.45
L (mm)	22

Technische tekening

L1 ≈	10
P	1.8
S	8

FABORY

