



Snelborger voor assen, met extra hoge kap type 4A Verenstaal 10MM

Artikelnummer	36239.100.001
Merk	-
UBB	950357351333
UNSPSC	31163202
EAN	8715492758101
PKG. van 250	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

For shaft d1_MAX	10
Materiaalsoort	Verenstaal
Type nr.	4A
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid. De kap is gemaakt van verzinkt staal. F = Maximale aanbevolen statische belasting in N, bij montage op een as van gewoon staal (1.1151/1.0715) met tolerantieklasse h11 (waarden niet van toepassing op roestvaststaal).

Standaarden

Technische specificatie

d2(max.)	9.74
d3	19.7
F	1000

Technische tekening

h	8.1
s	0.3
T (max.)	7.8

