



Schotelveer voor lagers Verenstaal Gefosfateerd 27,7X17,3X0,4MM

Artikelnummer	36460.294.004
Merk	-
UBB	950357386818
UNSPSC	31161811
EAN	8715492763037
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	17.3 mm
d _e	27.7
d _i	17.3
Materiaalsoort	Verenstaal
Buitendiameter	27.7
Oppervlaktebedekking	Gefosfateerd

Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.F = veerbelasting in Newton bij een doorbuiging $s \approx 0,75 h_0$ ($h_0 = l_0 - t$). Uitgebreide technische gegevens op aanvraag.
------	--

Standaarden

Technische specificatie

d _i (H12)	17.3
D (mm)	17.3
F	80

Technische tekening

Lo	1
t	0.99
Dikte	0.4

