

Spanbus zware uitvoering ISO 8752 Verenstaal 420-560 HV30 10X100MM



Artikelnummer 39100.100.100

Merk -

UBB 950359044811

UNSPSC 31163201

EAN 8715492804877

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	10 mm
Lengte	100 mm
Materiaalsoort	Verenstaal
Materiaalsoort Technisch	420-560 HV30

Standaarden

NEN	2458
BS	7060
ISO	8752
DIN	1481

Info

Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid. Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage. Pennen met $d \text{ (nom.)} \geq 8 \text{ mm}$ kunnen voorzien zijn van een éézijdige afschuining naar keuze van de fabrikant. V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN. Voor de diameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen. S Speciale eigenschappen voor spanbussen: Zeer geschikt voor het

opnemen van
afschuifkrachten. Als
de spanbussen
toegepast
worden met een
boutverbinding
dan moet het
onderstaande in acht
genomen worden:

Technische specificatie

a (min.)	2
d1(max.)	10.8
d1(min.)	10.5
d2 ≈	6.5
D (mm)	10
L (mm)	100
s	2
V	70.16

Technische tekening

