



Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Staal C45+C Blank 16X10X36MM

Artikelnummer	39250.170.036
Merk	-
UBB	950359544869
UNSPSC	31163207
EAN	8715492814531
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Lengte	36 mm
Materiaalsoort	Staal
Materiaalsoort	C45+C
Technisch	
Oppervlaktebedekking	Blank
Info	Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.

Standaarden

DIN	6885-A
BS	4235-1
NEN	2430
ISO	R773

Technische specificatie

b	16
Voor as $\varnothing$	50
Voor as $\varnothing \leq$	58
h	10
L (mm)	36

Technische tekening

