

Splitpen DIN 94 Staal Elektrolytisch verzinkt 1,6X16MM



Artikelnummer	39350.016.016
Merk	-
UBB	950359106784
UNSPSC	31163204
EAN	8715492819123
PKG. van 250	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1.6 mm
Lengte	16 mm
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt

Standaarden

ISO	1234
NEN	182
NF	E25-774
DIN	94

Info

De vorm van de splitpeneinden is naar keuze van de fabrikant. Voor RVS splitpennen is het type austenisch roestvast staal naar keuze van de fabrikant en mag afwijken van de staalsoorten uit ISO 3506. Voor de gatdiameter wordt voor $d \text{ (nom.)} \leq 1,2 \text{ mm}$ tolerantieveld H13 en voor $d \text{ (nom.)} \geq 1,6 \text{ mm}$ H14 aanbevolen. De tolerantieklasse van de nominale lengte (L) is js17.

Technische specificatie

a (max.)	2.5
----------	-----

Technische tekening

b ≈	3.2
c (max.)	2.8
c (min.)	2.4
d (min.)	1.3
D (mm)	1.6
L (mm)	16
d (max.)	1.4

