



Doorsteek kerfpen DIN 1472 Automatenstaal 5X36MM

Artikelnummer 39720.050.036

Merk -

UBB 500645367953

UNSPSC 31163215

EAN 8717077083882

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	5 mm
Lengte	36 mm
Materiaalsoort	Automatenstaal

Info

V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen). Diameter d_2 (nom.) wordt gemeten over de kerven. Voor de gatdiameter wordt d_1 (nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen. De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).

Standaarden

ISO	≈8745
DIN	1472
NEN	≈2603

Technische specificatie

c ≈	0.6
d1	5
d2 ≈	5.3
D (mm)	5
L (mm)	36
r ≈	5

Technische tekening



