

Dormer Machinetap EP016H DIN 376 N/A HSSE Stoomontlaten M22



Artikelnummer	3G072330
Merk	-
UBB	500635713893
UNSPSC	23241615
EAN	7320760136355
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Uitvoering	Machinetap
Schroefdraadlengte	34
Totale lengte	140
Schachtdiameter	18
Type schroefdraad	Metrisch
Snijlengte	34
Spoed schroefdraad	2.5
Aantal snijmessen	4
Snijmateriaal	HSS-E
Sleutelvierkant	14.5

Standaarden