



Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Aluminium P40 M3X8

Artikelnummer	45008.030.008
Merk	-
UBB	500577265365
UNSPSC	31161518
EAN	8715494315074
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	8 mm
Klasse	P40
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Aluminium
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	10642
DIN	≈7991

Info	Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier. De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering
------	--

zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9. Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2. De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Technische specificatie

b (min.)	18
d-D	M3
dk(max.)	5.81
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	1.86
L (mm)	8
P	0.5
s	2
α	90

Technische tekening

