

Zeskanttapbout DIN 933 Aluminium P40 M6X25

Artikelnummer	45010.060.025
Merk	-
UBB	950351727587
UNSPSC	31161620
EAN	8715492835833
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	25 mm
Klasse	P40
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Aluminium
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	25
P	1
s	10

Technische tekening

