

Zeskanttapbout DIN 933 Aluminium P40 M8X25

Artikelnummer	45010.080.025
Merk	-
UBB	950351728247
UNSPSC	31161620
EAN	8715492835901
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	25 mm
Klasse	P40
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Aluminium
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	25
P	1.25
s	13

Technische tekening

