



Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Aluminium P60 M5X20

Artikelnummer	45208.050.020
Merk	-
UBB	500577271207
UNSPSC	31161518
EAN	8715494294966
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	20 mm
Klasse	P60
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Aluminium
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	≈7991
ISO	10642

Info	Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier. De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering
------	--

zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9. Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2. De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Technische specificatie

b (min.)	22
d-D	M5
dk(max.)	10.07
Voldraad als $L \leq$	30
k (max.)	3.1
L (mm)	20
P	0.8
s	3
α	90

Technische tekening

