



## Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Aluminium P60 M8X20

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 45208.080.020                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 500577271538                  |
| UNSPSC        | 31161518                      |
| EAN           | 8715494294997                 |
| PKG. van 200  | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Diameter            | M8                     |
| Lengte              | 20 mm                  |
| Klasse              | P60                    |
| Aandraaivoorziening | Binnenzeskant          |
| Kopsoort            | Verzonkenkop           |
| Materiaalsoort      | Aluminium              |
| Draadrichting       | Rechts                 |
| Draadsoort          | Metrische schroefdraad |

### Standaarden

|     |       |
|-----|-------|
| DIN | ≈7991 |
| ISO | 10642 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Info | Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier. De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9. Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2. De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

## Technische specificatie

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| b (min.)              | 28    |
| d-D                   | M8    |
| dk(max.)              | 16.43 |
| Voldraad als $L \leq$ | 45    |
| k (max.)              | 4.96  |
| L (mm)                | 20    |
| P                     | 1.25  |
| s                     | 5     |
| $\alpha$              | 90    |

## Technische tekening

