

Zeskanttapbout DIN 933 Aluminium Geanodiseerd P60 M12X40

Artikelnummer	45210.120.040
Merk	-
UBB	500621780047
UNSPSC	31161620
EAN	8715494510387
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	40 mm
Klasse	P60
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Aluminium
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Geanodiseerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	40
P	1.75
s	19

Technische tekening

