

Zeskanttapbout DIN 933 Aluminium Geanodiseerd P60 M12X80

Artikelnummer	45210.120.080
Merk	-
UBB	951351544170
UNSPSC	31161620
EAN	8715492837370
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	80 mm
Klasse	P60
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Aluminium
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Geanodiseerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	80
P	1.75
s	19

Technische tekening

