



Bolkopkerfnagel DIN 1476 Aluminium 2X4MM

Artikelnummer 45390.020.004

Merk -

UBB 500648883451

UNSPSC 31163215

EAN 8717077229877

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter 2 mm

Lengte 4 mm

Kopsoort Bolkop

Materiaalsoort Aluminium

Info Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven. Voor de gatdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen. De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).

Standaarden

DIN 1476

Technische specificatie

d1 2

d2 ≈ 2.15

d3 3.5

D (mm) 2

f ≈ 0.5

k 1.2

L (mm) 4

r ≈ 1.9

Tolerantie +0/-0.05

Technische tekening

