

Zeskanttapbout DIN 933 Kuprodur CU5 60 M6X25

Artikelnummer	45810.060.025
Merk	-
UBB	950351734005
UNSPSC	31161620
EAN	8715492838469
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	25 mm
Klasse	60
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Kuprodur
Materiaalsoort Technisch	CU5
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	25
P	1
s	10

Technische tekening

