

Zeskanttapbout DIN 933 Kuprodur CU5 60 M8X40

Artikelnummer 45810.080.040

Merk -

UBB 950351734757

UNSPSC 31161620

EAN 8715492838537

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	40 mm
Klasse	60
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Kuprodur
Materiaalsoort Technisch	CU5
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	40
P	1.25
s	13

Technische tekening

