

Zeskanttapbout DIN 933 Kuprodur CU5 60 M10X40

Artikelnummer	45810.100.040
Merk	-
UBB	950351735259
UNSPSC	31161620
EAN	8715492838582
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	40 mm
Klasse	60
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Kuprodur
Materiaalsoort Technisch	CU5
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	40
P	1.5
s	17

Technische tekening

