

## Zeskanttapbout DIN 933 Kuprodur CU5 60 M12X30

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 45810.120.030                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 950351735663                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715492838629                 |
| PKG. van 25   | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Diameter                 | M12                    |
| Lengte                   | 30 mm                  |
| Klasse                   | 60                     |
| Aandraaivoorziening      | Zeskant                |
| Kopsoort                 | Zeskantkop             |
| Materiaalsoort           | Kuprodur               |
| Materiaalsoort Technisch | CU5                    |
| Draadrichting            | Rechts                 |
| Draadsoort               | Metrische schroefdraad |

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| ISO  | 4017       |
| ASME | B18.2.3.1M |
| DIN  | 933        |
| NF   | E25-114    |
| NEN  | 1568       |

### Technische specificatie

|        |      |
|--------|------|
| d-D    | M12  |
| k      | 7.5  |
| L (mm) | 30   |
| P      | 1.75 |
| s      | 19   |

### Technische tekening

