

Zeskanttapbout DIN 933 Kuprodur CU5 60 M12X40

Artikelnummer 45810.120.040

Merk -

UBB 950351735820

UNSPSC 31161620

EAN 8715492838643

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	40 mm
Klasse	60
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Kuprodur
Materiaalsoort Technisch	CU5
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	40
P	1.75
s	19

Technische tekening

