

Zeskanttapbout DIN 933 Kuprodur CU5 60 M12X60

Artikelnummer	45810.120.060
Merk	-
UBB	950351736083
UNSPSC	31161620
EAN	8715492838667
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	60 mm
Klasse	60
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Kuprodur
Materiaalsoort Technisch	CU5
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	60
P	1.75
s	19

Technische tekening

