

Zeskanttapbout DIN ≈933 Titanium Gr.2 M10X20

Artikelnummer	45910.100.020
Merk	-
UBB	952351310752
UNSPSC	31161620
EAN	8715492838841
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	20 mm
Klasse	Gr.2
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Titanium
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info	Titanium Grade 2 (3.7035) bevat een hoog percentage zuiver titanium, wat het uitstekend geschikt maakt voor toepassing in die extreem corrosieve milieus waar andere materialen zoals b.v. roestvaststaal het af laten weten.
------	---

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	20
P	1.5

Technische tekening

