

Zeskanttapbout DIN ≈933 Titanium Gr.2 M10X50

Artikelnummer	45910.100.050
Merk	-
UBB	952351311099
UNSPSC	31161620
EAN	8715492838872
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	50 mm
Klasse	Gr.2
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Titanium
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info	Titanium Grade 2 (3.7035) bevat een hoog percentage zuiver titanium, wat het uitstekend geschikt maakt voor toepassing in die extreem corrosieve milieus waar andere materialen zoals b.v. roestvaststaal het af laten weten.
------	---

Standaarden

NEN	1568
ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	50
P	1.5

Technische tekening

