

Zeskanttapbout DIN 933 Messing CU2/CU3 M10X25

Artikelnummer	46010.100.025
Merk	-
UBB	950351739624
UNSPSC	31161620
EAN	8715492839923
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	25 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Messing
Materiaalsoort Technisch	CU2/CU3
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	25
P	1.5
s	17

Technische tekening

