

Zeskanttapbout DIN 933 Messing CU2/CU3 M12X25

Artikelnummer	46010.120.025
Merk	-
UBB	950351740283
UNSPSC	31161620
EAN	8715492840035
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	25 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Messing
Materiaalsoort Technisch	CU2/CU3
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	25
P	1.75
s	19

Technische tekening

