

Zeskanttapbout DIN 933 Messing CU2/CU3 Vernikkeld M5X20

Artikelnummer	46060.050.020
Merk	-
UBB	950351743667
UNSPSC	31161620
EAN	8715492840776
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	20 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Messing
Materiaalsoort	CU2/CU3
Technisch	
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Vernikkeld
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	20
P	0.8
s	8

Technische tekening

