

Zeskanttapbout DIN 933 Messing CU2/CU3 Vernikkeld M5X25

Artikelnummer	46060.050.025
Merk	-
UBB	950351743741
UNSPSC	31161620
EAN	8715492840783
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	25 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Messing
Materiaalsoort Technisch	CU2/CU3
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Vernikkeld
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	25
P	0.8
s	8

Technische tekening

