

Zeskanttapbout DIN 933 Messing CU2/CU3 Vernikkeld M6X25

Artikelnummer	46060.060.025
Merk	-
UBB	950351744731
UNSPSC	31161620
EAN	8715492840882
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	25 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Messing
Materiaalsoort	CU2/CU3
Technisch	
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Vernikkeld
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	25
P	1
s	10

Technische tekening

