

## Zeskanttapbout DIN 933 Messing CU2/CU3 Vernikkeld M6X30

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 46060.060.030                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 950351744814                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715492840899                 |
| PKG. van 200  | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Diameter                 | M6                     |
| Lengte                   | 30 mm                  |
| Aandraaivoorziening      | Zeskant                |
| Kopsoort                 | Zeskantkop             |
| Materiaalsoort           | Messing                |
| Materiaalsoort Technisch | CU2/CU3                |
| Draadrichting            | Rechts                 |
| Oppervlaktebedekking     | Vernikkeld             |
| Draadsoort               | Metrische schroefdraad |

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| ISO  | 4017       |
| NF   | E25-114    |
| NEN  | 1568       |
| ASME | B18.2.3.1M |
| DIN  | 933        |

### Technische specificatie

|        |    |
|--------|----|
| d-D    | M6 |
| k      | 4  |
| L (mm) | 30 |
| P      | 1  |
| s      | 10 |

### Technische tekening

