

Zeskanttapbout DIN 933 Messing CU2/CU3 Vernikkeld M8X20

Artikelnummer	46060.080.020
Merk	-
UBB	950351745647
UNSPSC	31161620
EAN	8715492840974
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	20 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Messing
Materiaalsoort	CU2/CU3
Technisch	
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Vernikkeld
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	20
P	1.25
s	13

Technische tekening

