

## Zeskanttapbout DIN 933 Messing CU2/CU3 Vernikkeld M10X25

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 46060.100.025                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 950351746892                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715492841094                 |
| PKG. van 50   | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Diameter             | M10                    |
| Lengte               | 25 mm                  |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                |
| Kopsoort             | Zeskantkop             |
| Materiaal soort      | Messing                |
| Materiaal soort      | CU2/CU3                |
| Technisch            |                        |
| Draadrichting        | Rechts                 |
| Oppervlaktebedekking | Vernikkeld             |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad |

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| NEN  | 1568       |
| ISO  | 4017       |
| NF   | E25-114    |
| ASME | B18.2.3.1M |
| DIN  | 933        |

### Technische specificatie

|        |     |
|--------|-----|
| d-D    | M10 |
| k      | 6.4 |
| L (mm) | 25  |
| P      | 1.5 |
| s      | 17  |

### Technische tekening

