

Zeskanttapbout DIN 933 Messing CU2/CU3 Vernikkeld M10X60

Artikelnummer	46060.100.060
Merk	-
UBB	950351747478
UNSPSC	31161620
EAN	8715492841155
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	60 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Messing
Materiaalsoort	CU2/CU3
Technisch	
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Vernikkeld
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	60
P	1.5
s	17

Technische tekening

