

Zeskanttapbout BSW BS ≈1083 Messing Cu2 3/8X1.5/8

Artikelnummer	46210.096.040
Merk	-
UBB	950351752155
UNSPSC	31161620
EAN	8715492842145
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	3/8 Inch
Lengte	40 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Messing
Materiaalsoort Technisch	Cu2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	British Standard Whitworth
Gangen per Inch	16
Info	Whitworthschroefdraad (BSW/BSF) wordt internationaal niet aanbevolen. Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M/MF/MEF) of unieschroefdraad (UNC/UNF) te gebruiken.

Standaarden

BS	≈1083
----	-------

Technische specificatie

A	0.6
F	0.25
L (mm)	40

Technische tekening

FABORY

