

Zeskanttapbout BSW BS ≈1083 Messing Cu2 1/2X1.5/8

Artikelnummer	46210.127.040
Merk	-
UBB	950351752569
UNSPSC	31161620
EAN	8715492842329
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1/2 Inch
Lengte	40 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Messing
Materiaalsoort Technisch	Cu2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	British Standard Whitworth
Gangen per Inch	12

Info
Whitworthschroefdraad (BSW/BSF) wordt internationaal niet aanbevolen. Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M/MF/MEF) of unieschroefdraad (UNC/UNF) te gebruiken.

Standaarden

BS ≈1083

Technische specificatie

A	0.82
F	0.343
L (mm)	40

Technische tekening

FABORY

