

Zeskanttapbout BSW BS ≈1083 Messing Cu2 5/8X1.5/8

Artikelnummer	46210.158.040
Merk	-
UBB	950351752981
UNSPSC	31161620
EAN	8715492842404
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	5/8 Inch
Lengte	40 mm
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Messing
Materiaalsoort Technisch	Cu2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	British Standard Whitworth
Gangen per Inch	11

Info
Whitworthschroefdraad (BSW/BSF) wordt internationaal niet aanbevolen. Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M/MF/MEF) of unieschroefdraad (UNC/UNF) te gebruiken.

Standaarden

BS ≈1083

Technische specificatie

A	0.101
F	0.417
L (mm)	40

Technische tekening

FABORY

