



Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Messing CU2/CU3 M6X25

Artikelnummer	48170.060.025
Merk	-
UBB	950353204494
UNSPSC	31161504
EAN	8715492849182
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	25 mm
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Messing
Materiaalsoort Technisch	CU2/CU3
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
DIN	963
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ISO	≈2009

Technische specificatie

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk(max.)	11
Voldraad als $L \leq$	35
k (max.)	3
L (mm)	25
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Technische tekening

