

## Dormer Machinetap EP016H DIN 371 N/A HSSE Stoomontlaten M3.5



|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 4B135707                      |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 500635710253                  |
| UNSPSC        | 23241615                      |
| EAN           | 7320760136133                 |
| PKG. van 1    | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Uitvoering         | Machinetap |
| Schroefdraadlengte | 11         |
| Totale lengte      | 56         |
| Schachtdiameter    | 4          |
| Type schroefdraad  | Metrisch   |
| Snijlengte         | 11         |
| Spoed schroefdraad | 0.6        |
| Aantal snijmessen  | 3          |
| Snijmateriaal      | HSS-E      |
| Sleutelvierkant    | 3          |

### Standaarden