

DIN 661/302 Koper DHP 5X10MM



Artikelnummer	50380.050.010
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	950368023384
-----	--------------

UNSPSC	31162201
--------	----------

EAN	8715492246387
-----	---------------

PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen
---------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	5 mm
Lengte	10 mm
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaal soort	Koper
Materiaal soort Technisch	DHP

Standaarden

BS	4620
ISO	1051
DIN	661/302

Technische specificatie

d1	5
d2	8.8
d3(min.)	4.82
D (mm)	5
e (max.)	2.5
k ≈	2.5
L (mm)	10

Technische tekening

