

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M5X30

Artikelnummer 51000.050.030

Merk -

UBB 950351761222

UNSPSC 31161620

EAN 8715492250094

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	30 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	30

Technische tekening



P

0.8

s

8

