

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M5X65

Artikelnummer	51000.050.065
Merk	-
UBB	500571243285
UNSPSC	31161620
EAN	8715494134101
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	65 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	65

Technische tekening



P

0.8

s

8

