

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M5X80

Artikelnummer	51000.050.080
Merk	-
UBB	500571229185
UNSPSC	31161620
EAN	8715494134132
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	80 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	80

Technische tekening



P

0.8

s

8

